

通気性の良いヘルメット
(ベンチレーション付きヘルメット)と
併用で、さらに快適&クールに!

HEL COOL



業界初 単3電池2本で
約8時間作動!

湿度30% 温度5℃
不快指数10point

DOWN

ヘルクールはヘルメット内に強制的に風速4.0m^{*}の風を送り込み、ヘルメット内部の蒸れた空気を気化熱として利用し涼しくする優れたものです。(※弊社測定値)


ほとんどの工事用ヘルメットに
装着カンタン!

作業の邪魔にならない
後部取付型

ヘルメットの不快感が
大幅減少!!

特徴

- ほとんどのヘルメットに取付可能で、不要時は簡単に外せます。
- 超小型のファンが外気をヘルメットの中に取り込みヘルメット内を強力換気します。
- 汗が蒸発することによる気化熱でヘルメット内の湿度を30%、温度を5℃、不快指数を10%ダウンさせ熱中症の対策に効果を発揮します。
- 別売の外付電池ボックスを使用すると、電池内蔵で使用する場合に対し約50g軽くなり風量が約1.5倍に増加します。



仕様



外 寸	縦×横×厚さ 112×96×60mm
重 量	118g (本体のみ)、165g (単三電池2本込み)
材 質	ABS樹脂
運転時間	約8時間
電 源	電池内蔵 単三電池2本 (別売) 外付電池ボックス 単三電池3本 (別売)
運転時間	約8時間 (電池内蔵の場合) / 電池内蔵 約4.0m/s
初期風速	約4.0m/s (外付電池ボックス 約6.0m/s)

※改良のため、予告なく変更することがあります。

⚠ 使用上の注意

- ファンが停止したら、使用を中止して電池を交換してください。
- 防水仕様ではありませんので雨天時には使用しないでください。
- 使用中に身体に異常を感じたときは使用を中止してください。
- 落下や無理な力を加えないで下さい、破損の原因となります。
- 故障の原因となりますので、分解しないでください。

取り付けは、たったの2分!

※ノズル部分がつばに当たるヘルメットもございますが斜めにゆっくりと挿入すれば取り付けられる設計になっております。無理に挿入すると破損する恐れがあります。



ヘルメットのつばから3cm上の中心を狙って付属のマジックテープ(オス)を貼り付けてください。



本体を図のように斜めに傾けながらダクト部分を挿入してからマジックテープを押し付けて圧着してください。

使い方はカンタン!

- 1 上フタを矢印方向にスライドして
- 2 単三電池を2本挿入!
※電池を+一辺に入れるとファンが壊れる恐れがあります。
- 3 スイッチONで快適なヘルメットに!



オプション

ヘルクールと同時使用で、さらに快適に!
電池3本利用で、もっとパワフルな送風が可能に!

N12-33 KD-50J専用 外付電池ボックス

外 寸	70×48×30mm
コード長	1m
重 量	42g (本体のみ)、112g (単三電池3本込み)
材 質	ABS樹脂
色	黒
電 源	単三電池3本 (別売)
運転時間	ニッケル水素電池 約5時間/アルカリ電池 約4時間

風量
約1.5倍



取り扱い店

●季節商品につき、在庫切れになる可能性があります。お早めにご注文ください。
●掲載商品の使用等は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。